



高解析喷码机 ECH510Pro

ECH510Pro是一款高达180DPI解析度的喷码机,适用在各种包装材料上进行高品质喷码。可按生产需求喷印高清晰度的文本、条形码、二维码、生产日期、有效期、批次和图案等标识信息,且不会出现渗透或褪色。

❖ 高清、高品质、高可靠性喷印

- 体验高清、高品质的标识喷印、堪比印刷效果;
- 喷印距离高达5mm;
- 多种墨水可选,喷印功能更强悍。

❖ 更多的标识信息

- 可任意编辑Windows字库、TrueType字体、图片、条形码、二维码等;
- 无限制的储存信息量。

❖ 简单操作易维护

- 15寸工控机,让操作更直观更易懂;
- 喷头自动循环清洗、墨水可回收。

❖ EC-JET专属系统无缝集成

- SEQ中央控制软件可连接整个生产车间的所有以太网设备。

❖ 应用图片



卓越的易码 睿智的选择

| 产品型号 | ECH510Pro | |
|--------|-------------------------|-----------|
| 喷头品牌 | 精工 | 理光 |
| 喷印高度 | 71.8mm | 50mm |
| 喷印距离 | 小于5mm | 小于3mm |
| 喷印行数 | 喷头有效喷印范围内,任意编辑 | |
| 喷印速度 | 60米/分钟 | 高达180米/分钟 |
| 最高分辨率 | 180DPI | 1200DPI |
| 喷印内容 | 文本、日期、时间、流水号、图片、条形码、二维码 | |
| 信息长度 | 700mm,可定制加长 | |
| 存储信息量 | 无限制 | |
| 墨水类型 | 油性墨水、UV固化墨水 | |
| 墨滴大小 | 35PL、50PL | 7-35PL |
| 供墨方式 | 负压供墨 | |
| 喷孔加热 | 内置加热 | |
| 清洗模式 | 自动循环清洗、墨水可回收 | |
| 机箱材质 | 不锈钢,铝合金 | |
| 增强功能 | 支持远程通信、支持动态数据库、支持远程控制 | |
| 软件操作系统 | SEQ操作系统 | |
| 使用环境 | 0°C~+60°C | |
| 电源 | AC110V-240V, 50/60Hz | |

*打印速度取决于分辨率


*更多打印信息可咨询广州易达包装设备有限公司



小字符喷码机系列



DOD大字符喷码机系列



激光喷码机系列



手持高解析喷码机



耗材系列



广州易达包装设备有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和和经济区黄旗山路16号
 电话: (86 20) 8220 9518 传真: (86 20) 8220 9511
<http://www.ec-jet.com>
 E-mail: market@ec-jet.com

广州珐玛珈智能设备股份有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和和经济区黄旗山路16号
 电话: (86 20) 8221 5907 传真: (86 20) 8221 3367
<http://www.pppharmapack.cn>
 E-mail: market@pppharmapack.com

Pharmapack Europe S.R.L.
 Address: Via Molino Rosso 10F,
 40026 Imola (BO), Italy
 Tel: +39 054 218 903 15
 Fax: +39 054 218 903 14

Pharmapack Technologies (India) Private Limited
 Address: No.206 Srinivasa Towers,
 Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet,
 Hyderabad, India
 Tel: +91 406 678 9888

Pharmapack North America Corporation
 Address: 2860 East White Star Ave. Anaheim,
 CA 92806, USA
 Tel: +1 909 390 1888
 Fax: +1 909 390 5388

销售分布

北京 广州 南宁 厦门 长沙 南昌 武汉 杭州 上海 无锡
 青岛 天津 沈阳 长春 贵阳 重庆 成都 昆明 西安 石家庄

销售专线 400-9020-866