



EC-JET1000

小字符喷码机

EC-JET

EC-JET1000

小字符喷码机

支持快捷保养运输模式

新型墨路系统

墨路与电子系统分离

独有三门设计维护方便更省心



优质喷头 稳定可靠

密封式设计, 便于清洁, 减少喷头故障

红宝石喷嘴, 坚固耐用, 使用寿命长

独有先进的VOD实时油墨粘度控制系统, 打印清晰更稳定



喷印出色 功能强大

超快喷印速度, 性价比高

信息段宽度, 字符段间距, 字符位置可随意上下左右微调, 操作更灵活

强大的1.2万内置中文字库

支持拼音输入, 区位码键面等多种输入法



墨电分离 独创设计

采用工业级不锈钢机箱, 不易积尘, 便于清洗, 坚固耐用

独特三门设计 便于维护、保养

全方位故障自动诊断功能

U盘信息导入及软件升级 操作与维护

性能参数

喷头种类	MIDI (60u)
喷印高度范围	1.0mm-15.0mm
可喷印行数	1-4行
列最大喷印点数	25点
单行喷印最大速度	128米/分钟(点距0.4mm)
每秒最多喷印字符数	1000个
机箱大小	(L x W x H) 325mmx290mmx528mm
喷头尺寸	Φ42mmx188mm
语言种类	中、繁、英、意、德、葡、波斯、越、波兰、韩、土耳其 (按需更新更多语种)
净重	约18kg

喷印功能

- 防耗材误添加认证系统
- 多级密码保护功能
- 固定及可变文本、大小写字符
- 字符加粗多达9倍
- 喷印高度、宽度及延迟可调
- 自动班次、日期及时间格式
- 灵活的日期和时间格式选项, 自动日期推算功能
- 实时时钟功能, 可喷印至秒
- USB图案/资料调用、参数备份还原功能、软件系统升级
- 批号和计数功能
- 序列号功能, 具有十六进制计数功能
- 反转喷印功能
- 计时资料功能
- 拼音、区位和注音输入法
- 远程通讯功能(可选)



行业应用



卓越的易码 睿智的选择

- **新型墨路系统**




低消耗 更环保

- **墨路与电子系统分离**

方便维护 更安全

- **三门设计维护方便更省心**

EC-JET1000尺寸示意图 单位: mm



“USB接口数据传输”



“触摸屏操作系统”



小字符喷码机系列



激光喷码机系列



大字符喷码机系列



高解析喷码机系列



TTO热转印打印机系列



耗材系列



广州易达包装设备有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号
 电话: (86 20) 8220 9518 传真: (86 20) 8220 9511
<http://www.ec-jet.com>
 E-mail: market@ec-jet.com

广州珐玛珈智能设备股份有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号
 电话: (86 20) 8221 5907 传真: (86 20) 8221 3367
<http://www.pppharmapack.cn>
 E-mail: market@pppharmapack.com

Pharmapack Europe S.R.L.
 Address: Via Molino Rosso 10F,
 40026 Imola (BO), Italy
 Tel: +39 054 218 903 15
 Fax: +39 054 218 903 14

Pharmapack Technologies (India) Private Limited
 Address: No.206 Srinivasa Towers,
 Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet,
 Hyderabad, India
 Tel: +91 406 678 9888

Pharmapack North America Corporation
 Address: 2860 East White Star Ave. Anaheim,
 CA 92806, USA
 Tel: +1 909 390 1888
 Fax: +1 909 390 5388

销售分布

北京 广州 南宁 厦门 长沙 南昌 武汉 杭州 上海 无锡
 青岛 天津 沈阳 长春 贵阳 重庆 成都 昆明 西安 石家庄

咨询热线 400-9020-866